


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/8-D-7-O-MIDI

Ürün numarası: 192634

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Midi                                                              |
| Seri                                                      | D                                                                 |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                               |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                     |
| Su tahliye                                                | elle dönen                                                        |
| Tasarım                                                   | Manometresiz filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı |
| Maks. yoğunlaşma miktarı                                  | 43 cm <sup>3</sup>                                                |
| Filtre hassasiyeti                                        | 40 µm                                                             |
| Kabuk koruması                                            | Metal koruyucu kafes                                              |
| Basınç göstergesi                                         | G1/4 hazırlandı                                                   |
| Çalışma basıncı                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                               |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.5 bar...7 bar                                                   |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                    |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2000 l/dak                                                        |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar      |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                    |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                    |
| Ürün ağırlığı                                             | 1440 g                                                            |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                     |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G3/8                                                              |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G3/8                                                              |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                       |

| Özellik         | Değer            |
|-----------------|------------------|
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC               |