

Çabuk Bağlantı Rakoru QS-M5-1/4-I-U-M

Ürün numarası: 192808

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 0.102 in |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Nominal sıkma torku | 0.981 ft-lbf |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 0.198 oz |
| Montaj türü | Alyan anahtarı SW2,5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş M5 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 1/4" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç nikel kaplı |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |