

Pasif kilavuz eksen FDG-50- -

Ürün numarası: 192854

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklik	50
Strok	10 ... 3.000 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahrirsiz kılavuz eksen
Max. Hız	3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Yataklama elemanı için malzeme bilgisi	Çelik
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama