


Vakum jeneratörü VAD-M5

Ürün numarası: 19293

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum
Tasarım	T şekli
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Maks. vakum	80 %
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Vakum portu	M5
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm