

Dayama Elemanı YSRWJ-8-14-A

Ürün numarası: 192966

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Strok	14 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	0.03 mm
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	14 mm
Maks. durdurma kuvveti	500 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	3 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	21000 j
Maks. artık enerji	0.02 j
Geri getirme kuvveti	3.5 N
Ürün ağırlığı	110 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik