

Dayama elemanı YSRWJ-7-10-A

Ürün numarası: 192967

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	7
Strok	10 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	0.03 mm
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	10 mm
Maks. durdurma kuvveti	300 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	2 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	15000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Geri getirme kuvveti	1.7 N
Ürün ağırlığı	75 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik