

# Dayama elemanı YSRWJ-5-8-A

Ürün numarası: 192968

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	5
Strok	8 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	0.03 mm
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Maks. çarpma hızı	2 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	8 mm
Maks. durdurma kuvveti	200 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	1 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	10000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Geri getirme kuvveti	1 N
Ürün ağırlığı	45 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik