


## Tek yönlü akış kontrol valfleri

### GRLA-1/8-QS-4-D

Ürün numarası: 193143

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                             | Değer                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                                     | Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1                                                 | QS-4                                           |
| Pnömatik bağlantı 2                                                 | G1/8                                           |
| Ayar elemanı                                                        | Oluklu vida                                    |
| Montaj türü                                                         | vidalanabilir                                  |
| Kısma yönünde standart anma debisi                                  | 160 l/dak                                      |
| Blokaj yönünde standart anma debisi                                 | 120 l/dak...190 l/dak                          |
| Ortam sıcaklığı                                                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Denizcilik sınıflandırması                                          | bkz. sertifika                                 |
| Montaj konumu                                                       | herhangi bir                                   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                             | 0.2 bar...10 bar                               |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)       | 250 l/dak                                      |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi | 270 l/dak...300 l/dak                          |
| İşletim ortamı                                                      | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                               | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temiz oda sınıfı                                                    | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                   |
| Akışkan sıcaklığı                                                   | -10 °C...60 °C                                 |
| Nominal sıkma torku                                                 | 3 Nm                                           |
| Nominal sıkma torkuna tolerans                                      | ±% 10                                          |
| Ürün ağırlığı                                                       | 22 g                                           |
| Vida dişli muylu malzemesi                                          | Dövme alüminyum alaşım                         |
| Malzeme hakkında not                                                | RoHS uyumlu                                    |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                                   | NBR                                            |
| Gevşetme halkası malzemesi                                          | POM                                            |
| Ayar vidası malzemesi                                               | Pirinç                                         |

| Özellik               | Değer                            |
|-----------------------|----------------------------------|
| Döner eklem malzemesi | Çinko pres döküm<br>kromatlanmış |