

# Kablolu soket KME-1-24-10-LED

Ürün numarası: 193455

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durumu göstergesi	Sarı LED
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	570 g
Elektrik bağlantısı 1	Açılı soket, kare tasarım, 3 kutuplu, form C
Elektrik bağlantısı 2	açık uçlu, 2 damarlı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	statik uygulamalar için
Min. kablo bükülme yarıçapı	52 mm
Kablo çapı	5.2 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,1 mm
Kablo yapısı	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Gümüş kaplama bakır alaşımı