


Kablolu soket KMF-1-24-10-LED

Ürün numarası: 193458

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	620 g
Elektrik bağlantısı	Soket
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PC POM
Fiş kontakları malzemesi	Bronz