



Vakum jeneratörü VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Ürün numarası: 193480

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.95 mm
Izgara ölçüsü	14 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum Standart
Tasarım	T şekli
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	3.1 bar
Çalışma basıncı	1 bar...8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	4.5 bar
Maks. vakum	89 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	25 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	1.1 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	22 g
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	QS-6
Vakum portu	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takviyeli
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım

Özellik	Değer
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı