


Vakum jeneratörü VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

Ürün numarası: 193580

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.45 mm
Izgara ölçüsü	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum Hizada
Tasarım	Düz form
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	6.3 bar
Çalışma basıncı	1 bar...8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	6 bar
Maks. vakum	86 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	6.1 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	4.7 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	11 g
Montaj türü	Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 3	toplanmadı
Vakum portu	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takviyeli
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı