


Körüklü silindir EB-385-115

Ürün numarası: 193789

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	385
Gerekli montaj çapı	400 mm
Strok	115 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	175 mm
Maks. Eğim Açısı	15 drc
Maks. ofset	10 mm
Min. montaj yüksekliği	51 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerİ getirme kuvveti	300 N
Ürün ağırlığı	5900 g
Montaj türü	dışi dışi ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize