


Körüklü silindir EB-325-215

Ürün numarası: 193790

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	325
Gerekli montaj çapı	340 mm
Strok	215 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	305 mm
Maks. Eğim Açısı	20 drc
Maks. ofset	20 mm
Min. montaj yüksekliği	75 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerİ getirme kuvveti	300 N
Ürün ağırlığı	4800 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize