


Körüklü silindir EB-385-230

Ürün numarası: 193791

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	385
Gerekli montaj çapı	400 mm
Strok	230 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	310 mm
Maks. Eğim Açısı	20 drc
Maks. ofset	20 mm
Min. montaj yüksekliği	77 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerilme kuvveti	400 N
Ürün ağırlığı	6900 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize