


# Tek yönlü akış kontrol valfleri

## GR-QS-4

Ürün numarası: 193967

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                       | Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu                                                                     |
| Pnömatik bağlantı 1                   | QS-4                                                                                                  |
| Pnömatik bağlantı 2                   | QS-4                                                                                                  |
| Ayar elemanı                          | Tırtıl vida                                                                                           |
| Montaj türü                           | Ön panel montajı<br>geçiş deliği ile<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:                         |
| Kısma yönünde standart anma debisi    | 110 l/dak                                                                                             |
| Blokaj yönünde standart anma debisi   | 165 l/dak                                                                                             |
| Çalışma basıncı                       | 0.2 bar...10 bar                                                                                      |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Gövde malzemesi                       | PA takviyeli                                                                                          |
| Patlamaya karşı koruma                | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                                                          |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                        |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                        |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Ürün ağırlığı                         | 12 g                                                                                                  |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                                                           |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR                                                                                                   |
| Gevşetme halkası malzemesi            | POM                                                                                                   |
| Tırtırlı kafa malzemesi               | PA takviyeli                                                                                          |

| Özellik               | Değer                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Ayar vidası malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |