

Yassı silindir DZF-1/2"-3"-A-P-A

Ürün numarası: 194117

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 3 in |
| Piston çapı | 1/2" |
| Piston milinin maks. dönüş açısı +/- | 2.5 drc |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz | Oval piston |
| Çalışma basıncı | 0.16 MPa...1 MPa 1.6 bar...10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 51 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 68 N |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 12 g |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 2 g |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 96 g |
| Pnömatik bağlantı | 10-32 UNF-2B |
| Kapak malzemesi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |