

Sabitleme Ünitesi

DADL-EL-Q11-63

Ürün numarası: 1941568

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Dönüş açısı ayar aralığı	55 drc...200 drc
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2380 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum sert eloksalı
Gövde kapağı malzemesi	Alüminyum eloksalı
Yatak malzemesi	Plastik
Disk malzemesi	Alüminyum eloksalı
Vida malzemesi	Çelik galvanize
Çalışma şekli	tek etkili çeken