


Yassı silindir DZF-2"- -P-A-S6

Ürün numarası: 194234

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.04 in...13 in
Piston çapı	2"
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.5 drc
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Çalışma şekli	çift etkili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...120 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	990 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	1178 N
0 mm strokta hareketli kütle	219 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	24 g
10 mm strok başına ek ağırlık	25 g
0 mm strokta temel ağırlık	854 g
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik