

Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-1-28H

Ürün numarası: 194589

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	23 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	62.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1
Pnömatik bağlantı 2	Otomatik rakor CQ-28
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik