

Plastik boru
PQ-PA-28X2,5X3000
Ürün numarası: 194594

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	28 mm
İç çap	23 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-25 °C...75 °C
Ortam sıcaklığı	-25 °C...75 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.204 kg/m
Renk	siyah
Hortum malzemesi	PA