

Filtre regülasyon valfi LFRS-1-D-5M-O-MAXI-A

Ürün numarası: 194815



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Manometresiz kapatılabilir kontrol kapağı, nominal basınç 12 bar için, yağsız hava için.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	8.000 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.570 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC