

Şartlandırıcı FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI

Ürün numarası: 194945



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre/basınç regülatörü/yağlayıcı kombinasyonu,
D serisi, kilitlenebilir regülatör kafalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm ³
Filttrasyon derecesi	5 µm
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	6.800 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.490 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC