

Şartlandırıcı FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 194999


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre/basınç regülatörü/yağlayıcı kombinasyonu,
D serisi, kilitlenebilir regülatör kafalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|--|
| Büyüklük | Maxi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Anahtarlı döner düğme |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Manometresiz filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 43 cm ³ |
| Filttrasyon derecesi | 5 µm |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Basınç göstergesi | G1/4 için hazırlanmış |
| Çalışma basıncı | 2 ... 12 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar |
| Standart nominal debi | 3.600 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2.880 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4 |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |