

Küresel mafsal CRSGS-M6

Ürün numarası: 195580

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M6
Standarda dayalı	ISO 12240-4
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	29 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dış halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
İç halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik