

Küresel mafsal CRSGS-M10X1,25

Ürün numarası: 195582

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	0.9 kN
Ürün ağırlığı	87 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dış halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
İç halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik