

Küresel mafsal CRSGS-M16X1,5

Ürün numarası: 195584

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M16x1,5
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	4 kN
Ürün ağırlığı	265 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dış halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
İç halka malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik