


# Pnömatik arabirim

## CPX-GP-03-4,0

Ürün numarası: 195738

FESTO

VIMP/VIFB Midi/Maxi valf adasını CPX modüler elektrikli terminale bağlamak için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf adası arayüzü	Tip 03, MIDI/MAXI
Diyagnostik	- Valflerde düşük gerilim
Valf yerlerinin max. sayısı	Tek durumlu valfler için 26
LED göstergeler	- 1 Grup diyagnostiği - Valflerdeki kanal durumu
Parametreleri konfigüre etmek	Kanal başına failsafe Kanal başına kuvvetler Kanal başına boşa mod Modül izlemesi
Koruma (kısa devre)	Valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta koruması
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 15 mA (elektronik devre beslemesi) Tipik olarak 30 mA (valf yük gerilimi beslemesi)
Kanal başına maks. güç beslemesi	0,2 A
Modül başına maks. bileşke akım	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, ek güç beslemesi için
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	390 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus
Kapak için malzeme bilgisi	Çelik
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm