

Akışkan seperatörü CQA-28

Ürün numarası: 196984

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	20 mm
Montaj konumu	dikey
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-25 °C...75 °C
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	18 g
Pnömatik bağlantı 1	Otomatik rakor CQ-28
Pnömatik bağlantı 2	Otomatik rakor CQ-28
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç