


Ama-kapama valfi HE-N3/4-LO

rn numarası: 197131

FESTO



Veri sayfası

zellik	Deęer
Sızdırmazlık prensibi	yumuřak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Kontrol tr	doęrudan
alıřma basıncı	1 bar...10 bar
C deęeri	36.28 l/sbar
b deęeri	0.21
Standart nominal debi (DIN 1343'e gre normalleřtirilmiř)	8000 l/dak
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoęun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklıęı	-10 C...60 C
Ortam sıcaklıęı	-10 C...60 C
Montaj tr	vidalanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Akış yn	tersine evrilemez
rn aęırlıęı	1000 g
Pnmatik baęlantı 1	3/4 NPT
Pnmatik baęlantı 2	3/4 NPT
Pnmatik baęlantı 3	1 NPT
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gvde malzemesi	Alminyum pres dkm