

# Manifold

## MHA1-PR6-3-M3-PI-D9

Ürün numarası: 197239

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Maks. valf yeri sayısı                | 6                                              |
| Çalışma basıncı                       | 0 bar...8 bar                                  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B2-L                                 |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                 |
| Bağlantı plakası montaj türü          | geçiş deliği ile                               |
| Valf montaj türü                      | dışı dış ile                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                   | M7                                             |
| Pnömatik bağlantı 2                   | M3                                             |
| Pnömatik bağlantı 3                   | M7                                             |
| Bağlantı plakası malzemesi            | Dövme alüminyum alaşım                         |