


Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu MHP1-PR6-3-PI-PCB

Ürün numarası: 197244

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Maks. valf yeri sayısı	6
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	0 °C...40 °C
Valf montaj türü	diři diři ile
Pnömatik baęlantı 1	M5
Pnömatik baęlantı 3	M5
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım