


Manifold
MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
Ürün numarası: 197248

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Valf montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M3
Pnömatik bağlantı 3	M5
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım