

Elektriksel Soket MHAP-PI

Ürün numarası: 197260

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	Klips
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	4 g
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu Soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	60 V
Akım taşıma kapasitesi	3 A
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo çapı	1 mm
Kablo yapısı	2 x 0,14 mm ²
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-20 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Kalaylı bakır alaşımı