

Yer baęlantı CRLMC-32

Ürün numarası: 197320

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	32
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...80 °C
Ürün aęırlıęı	112 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	elektro parlatma yüksek alaşımli çelik
Yatak malzemesi	Plastik