

## Yer baęlantı CRLMC-40

Ürün numarası: 197321

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	40
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...80 °C
Ürün aęırlıęı	144 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	elektro parlatma yüksek alaşımli çelik
Yatak malzemesi	Plastik