

Yer bađlantı CRLMC-50

Ürün numarası: 197322

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deđer |
|-----------------------------|--|
| Boyut | 50 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da) |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluđu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklıđı | -40 °C...80 °C |
| Ürün ađırlıđı | 254 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | elektro parlatma yüksek alařımlı çelik |
| Yatak malzemesi | Plastik |