

Terminal CPX

Ürün numarası: 197330

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Elektrik kontrolü	Fieldbus entegre kumdanda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (RU) Bölge 2 (UKEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex ortam sıcaklığı	-5°C <= Ta <= +50°C
LED göstergeler	Bus durumu Kanal durumu Modül durumu Sistem durumu
Diyagnoz	Diagnostik belleği Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük voltaj
Maksimum adres hacmi girişleri	64 Bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	64 Bayt

Özellik	Değer
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Arıza emniyetliğı yanıtı Kanalların kuvvetleri Sinyal kurulumu
Dahili çevrim süresi	< 1 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Maks. akım beslemesi	16 A