

# Hortum PUN-H-4X0,75-NT

Ürün numarası: 197376

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                        | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı                 | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İç çap                                         | 2.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. bükme yarıçapı                            | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uygulama notu                                  | TPE-U eter bazlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hortum özellikleri                             | Enerji zincirleri için uygun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı        | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Çalışma basıncına ilişkin not                  | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruhsat                                         | TÜV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                 | B 013277 0506 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yangın testi malzeme                           | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı                               | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gıdaya uygunluk                                | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ortam sıcaklığı                                | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı                    | 0.0085 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pnömatik bağlantı                              | dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için                                                                                                                                                                                                                      |
| Renk                                           | boyasız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shore sertliği                                 | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Özellik          | Değer     |
|------------------|-----------|
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |