

Manifold

MHA2-PR6-3-M5

Ürün numarası: 197449

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	6
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile şapka rayı ile
Valf montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1/33	M7
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3/11	M7
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım