

Spiral Hortum

PUN-4X0,75-S-1,5-SW

Ürün numarası: 197604

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	1.5 m
Dış çap	4 mm
Blok uzunluğu	0.384 m
İç çap	2.6 mm
Sarma çapı	25 mm
Sargı sayısı	70
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	42 g
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)