

# DUO-Spiral Hortum PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Ürün numarası: 197627

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                         | Değer   |
|---------------------------------|---|
| Çalışma uzunluğu                | 2 m   |
| Dış çap                         | 10 mm   |
| Blok uzunluğu                   | 0.66 m  |
| İç çap                          | 7 mm  |
| Sarma çapı                      | 80 mm   |
| Sargı sayısı                    | 22  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Ruhsat                          | TÜV   |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş  | B 013277 0506 00  |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                    |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B2-L  |
| Ortam sıcaklığı                 | -35 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı                   | 490 g   |
| Pnömatik bağlantı               | dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için                       |
| Renk                            | mavi/siyah  |
| Shore sertliği                  | D 52 +/-3   |
| Hortum malzemesi                | TPE-U(PU)   |