

# Spiral Hortum

## PPS-6-15-1/4-BL

Ürün numarası: 19797

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	15 m
Dış çap	7.8 mm
Blok uzunluğu	0.8 m
İç çap	6.2 mm
Sarma çapı	75 mm
Sargı sayısı	86
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...17.2 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	500 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Renk	mavi
Bağlantı dışı malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bükülme koruması malzemesi	Çelik galvanize
Hortum malzemesi	PA12-P