

Spiral Hortum

PPS-4-7,5-1/4-BL

Ürün numarası: 19798

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	7.5 m
Dış çap	6.3 mm
Blok uzunluğu	0.34 m
İç çap	4.7 mm
Sarma çapı	75 mm
Sargı sayısı	44
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...21.2 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	249 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Renk	mavi
Bağlantı dışı malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bükülme koruması malzemesi	Çelik galvanize
Hortum malzemesi	PA12-P