

Eksenel kit
EAMM-A-P3-28D-40P
Ürün numarası: 1982886

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	14.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 kgmm ²
Aktarılabılır tork	0.2 Nm
Ürün ağırlığı	60 g
Aktüatör arayüz kodu	P3-28D
Arayüz kodu motor In	40P
Kaplin yuvası arayüz kodu	28D
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu