

Kasıntı Alıcı FK-M10

Ürün numarası: 2063

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	210 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kovan malzemesi	Çelik galvanize
Gövde malzemesi	Çelik galvanize
Küresel pim malzemesi	Sertleştirilmiş çelik
Küresel disk malzemesi	Sertleşen çelik
Somun malzemesi	Çelik galvanize