


## Yer baęlantı LBG-50-R3

Ürün numarası: 2078794

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	2.5 kN
Ürün aęırlığı	540 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sigorta malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik