


Yer baęlantı LBG-100-R3

Ürün numarası: 2078799

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	100
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün aęırlıęı	1375 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sigorta malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik