

Döner dağıtıcı GF-3/8

Ürün numarası: 2095

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	15 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normal debi 1-2.1 (6-> 0)	4641 l/dak
Normal debi 1-2.X açık (6-> 0)	4647 l/dak
Standart anma debisi 1.1-2.1	2969 l/dak
Maks. devir	300 1/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik