


Tek yönlü akış kontrol valfleri GR-3/4

Ürün numarası: 2103

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	Ön panel montajı geçiş deliği ile
Kısma yönünde standart anma debisi	3300 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	4800 l/dak
Çalışma basıncı	0.3 bar...15 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	938 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu